

Garant GREENPLUS

**verbindingsmiddel 6GP48, Inhoud: 250ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088070 250
GTIN	4062406423605
Artikelklasse	01K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Type **6GP48**. Snel uithardend warmtebestendig product voor het bevestigen van cilindrische verbindingsmiddelen. Voor het bevestigen van cilinder lagerbussen in motorblokken. Ook geschikt voor lagerbevestiging in ovens.

**Opmerking:**

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

**Technische beschrijving**

Vlampunt	100 °C
Chemische basis	Methacrylate
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel

Dichtheid	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Handvastheid na	5 - 15 min
Voor draadafmeting M tot	M20
Dynamische viscositeit	400 - 700 mPas
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Sterkteklasse	Zeer sterk
Kleur	groen
geschikt voor materiaal	metaal
Vorm	vloeibaar
maximale spleetmaat	0,2 mm
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Minimaal losbreekmoment	40 Nm
Eigenschap	snel hardend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Inhoud	250 ml
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Opvulmiddel