

Garant GREENPLUS

verbindingmiddel 6GP48, Inhoud: 50ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088070 50
GTIN	4062406423599
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Type **6GP48**. Snel uithardend warmtebestendig product voor het bevestigen van cilindrische verbindingmiddelen. Voor het bevestigen van cilinder lagerbussen in motorblokken. Ook geschikt voor lagerbevestiging in ovens.

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Dynamische viscositeit	400 - 700 mPas
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingmiddel
Vlampunt	100 °C

Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Kleur	groen
maximale spleetmaat	0,2 mm
Vorm	vloeibaar
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Inhoud	50 ml
Sterkteklasse	Zeer sterk
Handvastheid na	5 - 15 min
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Minimaal losbreekmoment	40 Nm
geschikt voor materiaal	metaal
Voor draadafmeting M tot	M20
Eigenschap	snel hardend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Chemische basis	Methacrylate
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Opvulmiddel