

Garant GREENPLUS

**verbindingsmiddel 6GP38, Inhoud: 50ml****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088069 50
GTIN	4062406423575
Artikelklasse	01K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Type **6GP38**. Snel uithardend universeel product met zeer hoge sterkte voor statische schuifbelastingen en dynamische belastingen. Voor de bevestiging van tandwielen, poelies, rotor-asverbindingen aan elektromotoren.

**Opmerking:**

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

**Technische beschrijving**

geschikt voor materiaal	metaal
maximale spleetmaat	0,25 mm
Vorm	vloeibaar
Vlampunt	100 °C

Handvastheid na	5 - 15 min
Volledig uitgehard na	1 - 3 h
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Inhoud	50 ml
Voor draadafmeting M tot	M36
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	snel hardend
Kleur	groen
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Chemische basis	Methacrylate
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Dynamische viscositeit	3000 - 6000 mPas
Minimaal losbreekmoment	40 Nm
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Opvulmiddel