

Garant GREENPLUS

Schroefborglak, Inhoud: 50ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088072 50
GTIN	4062406423636
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Markeringsvrije borg- en markeringslak. Beschermt onderdelen tegen ingrepen van derden. Beschermt tegen corrosie.

- **Geschikt als afdekking van elektrisch geleidende onderdelen.**
- **Uitstekende hechting.**
- **Universeel inzetbaar voor veel materialen.**
- **Hoge isolatieweerstand.**

Technische beschrijving

Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Kleur	rood
Temperatuur toepassingsgebied	-40 - 80 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Vorm	pasteus

Dynamische viscositeit	200 mPas
Inhoud	50 ml
Volledig uitgehard na	0,5 h
Serie	GreenPlus
Producttype	Schroefborging