

Garant GREENPLUS

verbindingsmiddel 6GP60, Inhoud: 250ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088071 250
GTIN	4062406423629
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge scharbestendigheid).

Type **6GP60**. Voor het repareren van slijtageplekken en het herstellen van correcte passingen. Geschikt voor grote scheuren. Uitgehard product kan door boren, frezen of slijpen worden bewerkt.

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Kleur	zilver
Chemische basis	Methacrylate
Inhoud	250 ml
Volledig uitgehard na	3 - 6 h

Sterkteklasse	Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment	18 Nm
Dynamische viscositeit	200000 - 600000 mPas
Dichtheid	1,13 g/cm ³
Handvastheid na	5 - 15 min
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Vlampunt	100 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Reparatie
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Vorm	pasteus
Voor draadafmeting M tot	M20
maximale spleetmaat	0,3 mm
Eigenschap	mechanisch bestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
geschikt voor materiaal	metaal
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Opvulmiddel