

Garant GREENPLUS

verbindingsmiddel 6GP60, Inhoud: 50ml**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088071 50
GTIN	4062406423612
Artikelklasse	01K

Omschrijving**Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge scharbestendigheid).

Type **6GP60**. Voor het repareren van slijtageplekken en het herstellen van correcte passingen. Geschikt voor grote scheuren. Uitgehard product kan door boren, frezen of slijpen worden bewerkt.

Opmerking:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

Technische beschrijving

Chemische basis	Methacrylate
Volledig uitgehard na	3 - 6 h
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Dynamische viscositeit	200000 - 600000 mPas

Dichtheid	1,13 g/cm ³
Vorm	pasteus
Eigenschap	mechanisch bestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
geschikt voor materiaal	metaal
Handvastheid na	5 - 15 min
geschikt voor toepassingsgebied	Reparatie
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Voor draadafmeting M tot	M20
Inhoud	50 ml
Vlampunt	100 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
maximale spleetmaat	0,3 mm
Sterkteklasse	Zeer sterk
Kleur	zilver
Opslagtemperatuur	5 - 23 °C
Minimaal losbreekmoment	18 Nm
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Opvulmiddel