



Led-oppervlakverlichting, Wattage: 48W



Bestelgegevens

Bestelnummer	081274 48
GTIN	5708997354537
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Schaduwarme en niet-verblindende uitvoering met sterke lichtverstrooiing. Met geïntegreerd handvat en voet voor directe montage van de bouwlamp. Dankzij twee randaarde-contactdozen kan elektrisch gereedschap snel en eenvoudig worden aangesloten, zonder extra kabels te gebruiken.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

T.b.v.:

Driepootstatief nr. 081252 maat 1,35-3.

Technische beschrijving

Nominale spanning	100 - 240 V
Gewicht	3430 g
Totale hoogte	310 mm
Uitstraalhoek instelbaar	100 graden

Aansluitkabel lengte	5 m
Wattage	48 W
Totale lengte	318 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Totale breedte	117 mm
IP-klasse	IP 54
Lichtstroom	6000 lm
Producttype	Oppervlakverlichting