

**Garant****Onderlegplaat eco, Type: 25/20****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 317903 25/20  |
| GTIN          | 4062406423711 |
| Artikelklasse | 31V           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Onderlegplaat van temperstaal, gehard. Plaathoogte  $\pm 0,05$  mm voor een exacte montage van de klemdraaihouder. Met markering van de koelmiddeloverdracht aan de zijkant.

**Toepassing:**

Voor het gebruik van eco-klemdraaihouders met schachtmaat 20 mm, ook VDI40 of VDI50-opnames.

**Technische beschrijving**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Breedte     | 22 mm         |
| Hoogte      | 5 mm          |
| Lengte      | 85 mm         |
| Producttype | Onderlegplaat |