



## Led-staaflamp met accu, Totale lengte: 240mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081571 240
GTIN	5708997356104
Artikelklasse	08C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Vouwbare 3-in-1 lamp met extreem slank en compact design. Maakt inspectie en verlichting mogelijk op moeilijk toegankelijke en krappe plaatsen. Volledig gevouwen, in zakformaat, werkt de lamp zoals een traditionele handlamp. Extra spotlight en twee lichtstanden (50 of 100%). Sterke, ingebouwde magneet en haak.

#### Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 2,5$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

#### Levering:

Zonder netadapter. Er wordt een laadkabel meegeleverd.

### Technische beschrijving

Totale lengte	240 mm
Brandduur	2,5 h
IP-klasse	IP 30
Accutype	Lithium-ion

Lichtbron	Led-module
Brandduur stand 2	5 h
Lichtstroom stand 2	100 lm
Aantal inbegrepen accu's	1
Gewicht	100 g
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtstroom	200 lm
Producttype	Taschenlampe