

Garant**Handschoenen, paar MASTER CUT C OIL, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094418 9 |
| GTIN | 4062406423261 |
| Artikelklasse | 01H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Strak aansluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge breitechnologie. Aangename nitril microschiuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor precieze omgang met kleine scherpe onderdelen. Dankzij nitril 3/4 coating over de knokkels, ook zeer geschikt in natte of met olie besmeurde omgevingen. Een tweede coatinglaag van opgeruwd nitril op handpalm en vingers zorgt voor een bijzonder goede grip. Met versterkte duimkromming voor een hogere standtijd.

GARANT MASTER CUT C OIL. Zeer flexibele snijbestendige handschoenen met snijbeschermingsniveau C. Goed geschikt voor **met olie besmeurde werkomgevingen met hoge snijgevaaren**, bijvoorbeeld bij verspaningsmachines.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | MASTER CUT |
| Handschoeneigenschap | verstevigde duimkromming |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij |
| Breitechnologie | 18G |
| Kleding standaard | Öko-Tex-standaard 100 |
| EN 388 | 4X42C |
| Dragermateriaal | HPPE |
| Coating | Nitril |
| Coatingvariant | 3/4-coating |
| Toepassingsgebied | Allround |
| Toepassingsgebied | Precisie |
| Kleur | grijs / zwart |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Snijbeschermingsklasse | C |
| Producttype | Snijbestendige handschoenen |