

**Perslucht-ratel, Type: 9427****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079122 9427
GTIN	015451652111
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

Mini-persluchtratel, 130 mm lang. Snelwisseltoets voor wisselen van dop.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	270 min ⁻¹
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Maximale vibratie volgens EN	5 m/s ²
Maximale luchtbehoefte	336 l/min
Draaimomentbereik	7 - 35 Nm
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Gereedschapsopname afmeting	3/8 inch
Fabrikantnummer	9427

Gewicht	0,5 kg
Draadaansluiting	BSP
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M8
Lengte	130 mm
Geluidsproductie	93 dB(A)
Producttype	Schroefmachine