



## Led-hoofdlamp met accu, Type: H15R-CORE



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Artikelklasse	04B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

High-performance industriële led-hoofdlampen voor professioneel gebruik.

- **Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.**
- **Intuïtieve bediening en continu dimmen.**
- **Verwisselbare, wasbare hoofdband.**
- **Ledlenser Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.**

Krachtige hoofdlamp met intuïtieve bediening en traploze regeling van de helderheid, extreem hoge bescherming tegen stof en water dankzij Flex Sealing Technology. Ledlens Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.

#### Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

### Technische beschrijving

Lichtstroom	1000 lm
Fabrikantnummer	H15R Core
Accutype	Lithium-ion

Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	1
Brandduur stand 2	80 h
Lichtstroom stand 2	20 lm
Brandduur	5 h
Gewicht	380 g
Kop-Ø	47 mm
IP-klasse	IP 67
Verlichting dimbaar	ja
Lichtbundel boost	2500 lm
Producttype	Hoofdlamp