

Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, Ø: 80mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085915 80
GTIN	2050000965319
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermd platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
- Verzinkt oppervlak.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Hoogte	18 mm
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Schroefdraadbus	ja
Nominale houdkracht	600 N
Gewicht	520 g
Ø	80 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Schroefdraad	M10 mm
Hoogte met schroefdraad	34 mm

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet