

Garant
Krimphouder Vorm ADB, BT 50 A = 160, Span-Ø D1: 10mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	303461 10
GTIN	4062406520168
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).**
- **Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Ø D ₂	24 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	BT 50 A = 160
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Onderbouwkast	354290
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50