

Garant**Krimhouder Vorm ADB, BT 50 A = 160, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303461 16
GTIN	4062406520182
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	34 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Ø D ₂	27 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	BT 50 A = 160
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50

Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Onderbouwkast	354290
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50