

**Garant**
**Krimphouder Vorm ADB, BT 50 A = 160, Span-Ø D1: 8mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 303461 8      |
| GTIN          | 4062406520151 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

**Norm:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

**Technische beschrijving**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>      | 21 mm         |
| Buiten-Ø D            | 27 mm         |
| Span-Ø D <sub>1</sub> | 8 mm          |
| Opname                | BT 50 A = 160 |
| Opnamenorm            | JIS B6339     |
| Opnamenorm            | JIS B6339     |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm                               | ADB                               |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Producttype                        | Krimphouder                       |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50   |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50   | 308760 50   |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50                            | 308830 50   |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50                                | 308615 50   |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50                       | 308720 50   |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50   | 308620 50   |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50   | 308790 50   |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50   | 308795 50   |
| Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm   | 354240 6-12 |
| Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50   | 308640 50   |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50   | 308650 50   |
| Krimpapparaat Type SU1  | 354210 SU1  |
| Koeleenheid Type CU1  | 354215 CU1  |
| Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm  | 354236 6-9  |
| Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50                                  | 354225 50   |
| Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm  | 354235 6-9  |

|   |           |
|---|-----------|
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50         | 308605 50 |
| Onderbouwkast   | 354290    |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50             | 308785 50 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50                 | 308660 50 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50                    | 308600 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50         | 308610 50 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50 | 308740 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50             | 308765 50 |