

Garant**Krimhouder Vorm ADB, BT 50 A = 160, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303461 20
GTIN	4062406520199
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).**
- **Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
Opname	BT 50 A = 160
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Onderbouwkast	354290
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50

Spansleutel voor aantrebouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrebout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50