




Taphouder, ER-synchro, HSK-A 63, voor ER-spantang-maat: 16



Bestelgegevens

Bestelnummer	338195 16
GTIN	4062406511081
Artikelklasse	32P

Omschrijving

Uitvoering:

- Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
- Inwendige koelvloeistoftoevoer tot 50 bar.
- Verhoging van de standtijd van de tap/roltap.

Toepassing:

- Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
- Voor het compenseren van de spoedverschillen tussen tap en synchroonspindel.
- Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-tap-spantangen nr. 309399 en 309447.

Koelvloeistofleiding voor HSK nr. 309880.

Opmerking:

Ontvet de synchro-taphouder niet.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	110 mm
Tapbereik	M4 – M12
Lengtecompensatie druk	0,5 mm
Binnen-Ø D ₁	28 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Lengtecompensatie trek	0,5 mm

Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Vorm	A
Producttype	Taphouder