




## Taphouder, ER-synchro, SK 40, voor ER-spantang-maat: 25



### Bestelgegevens

Bestelnummer	338190 25
GTIN	4062406511074
Artikelklasse	32P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
- Inwendige koelvloeistoefvoer tot 50 bar.
- Verhoging van de standtijd van de tap/roltap.

#### Toepassing:

- Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
- Voor het compenseren van de spoedverschillen tussen tap en synchroonspindel.
- Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

#### Accessoires:

ER-tap-spantangen nr. 309399 en 309447.

Aantrekbouten nr. 308600 – 308806.

#### Opmerking:

Ontvet de synchro-taphouder niet.

### Technische beschrijving

Tapbereik	M6 – M20
Lengtecompensatie trek	0,5 mm
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	42 mm
Lengtecompensatie druk	0,5 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	45 mm

Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Vorm	AD
Producttype	Taphouder