


**Taphouder, ER-synchro, Schacht-Ø 25 mm, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338198 25
GTIN	4062406522612
Artikelklasse	32P

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
- Inwendige koelvloeistofoevoer tot 50 bar.
- Verhoging van de standtijd van de tap/roltap.

Toepassing:

- Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
- Voor het compenseren van de spoedverschillen tussen tap en synchroonspindel.
- Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-tap-spantangen nr. 309399 en 309447.

Opmerking:

Ontvet de synchro-taphouder niet.

Technische beschrijving

Lengtecompensatie druk	0,5 mm
Tapbereik	M6 – M20
Lengtecompensatie trek	0,5 mm
Buiten-Ø D	45 mm
Binnen-Ø D ₁	42 mm
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Opname	Schacht-Ø 25 mm

Opnamenorm	DIN 1835 B, E
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Producttype	Taphouder