




Taphouder, ER-synchro, SK 40, voor ER-spantang-maat: 16



Bestelgegevens

Bestelnummer	338190 16
GTIN	4062406511067
Artikelklasse	32P

Omschrijving

Uitvoering:

- Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
- Inwendige koelvloeistoefoevoer tot 50 bar.
- Verhoging van de standtijd van de tap/roltap.

Toepassing:

- Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
- Voor het compenseren van de spoedverschillen tussen tap en synchroonspindel.
- Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-tap-spantangen nr. 309399 en 309447.

Aantrekbouten nr. 308600 – 308806.

Opmerking:

Ontvet de synchro-taphouder niet.

Technische beschrijving

Tapbereik	M4 – M12
Binnen-Ø D ₁	28 mm
Lengtecompensatie druk	0,5 mm
Lengtecompensatie trek	0,5 mm
Afkoppellengte A-maat	85 mm
Buiten-Ø D	34 mm

Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Vorm	AD
Producttype	Taphouder