

**Snelkoppeling met inwendige schroefdraad, Aansluit-binnendraad: 1/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080171 1/4
GTIN	4062406572693
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Technische beschrijving

Doorstroomwaarde	1000 l/min
Aansluit-binnendraad	1/4 inch
Maximale werkdruk	35 bar
Producttype	Koppeling