

**Snelkoppeling met inwendige schroefdraad, Aansluit-binnendraad: 3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080171 3/8
GTIN	4062406572709
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	35 bar
Doorstroomwaarde	1000 l/min
Aansluit-binnendraad	3/8 inch
Producttype	Koppeling