

**Snelkoppeling met slangaansluiting, Slangaansluiting binnen-Ø: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080172 6
GTIN	4062406523954
Artikelklasse	02A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

**Technische beschrijving**

Slangaansluiting binnen-Ø	6 mm
Maximale werkdruk	35 bar
Doorstroomwaarde	1000 l/min
Producttype	Koppeling