

**Snelkoppeling met slangaansluiting, Slangaanluiting binnen-Ø: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080172 13
GTIN	4062406523978
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	35 bar
Doorstroomwaarde	1000 l/min
Slangaanluiting binnen-Ø	13 mm
Producttype	Koppeling