

**Insteektules, set 10-delig, Slangaansluiting binnen-Ø: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080176 13
GTIN	4062406522599
Artikelklasse	02A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

**Technische beschrijving**

Slangaansluiting binnen-Ø	13 mm
Maximale werkdruk	35 bar
Setinhoud	10
Producttype	Nippel