

**Insteektules, set 10-delig, Slangaansluiting binnen-Ø: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080176 9
GTIN	4062406522582
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Snelsluitingskoppelingen NW 7,2. Doorstromingscapaciteit 1000 l/min (lucht). Materiaal messing (blank). Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Technische beschrijving

Setinhoud	10
Maximale werkdruk	35 bar
Slangaansluiting binnen-Ø	9 mm
Producttype	Nippel