

Garant

PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling Ø 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 3m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080238 3
GTIN	4062406523756
Artikelklasse	01A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C.

Levering:

Inclusief stalen **GARANT veiligheidsnelkoppeling** en stalen nippel.

Technische beschrijving

Slang binnen-Ø	8 mm
Temperatuurbereik	-20 - 60 °C
bruikbare slanglengte	3 m
Maximale werkdruk	10 bar
Slang buiten-Ø	12 mm
Producttype	Slang

