

**Garant**

**PU-spiraalslang 1/2 inch met stalen veiligheidskoppeling Ø 11×16 mm, bruikbare slanglengte: 5m**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	080239 5
GTIN	4062406523787
Artikelklasse	01A

## Omschrijving

### Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C.

### Levering:

Inclusief stalen **GARANT veiligheidsnelkoppeling** en stalen nippel.

## Technische beschrijving

Maximale werkdruk	10 bar
bruikbare slanglengte	5 m
Slang buiten-Ø	16 mm
Slang binnen-Ø	11 mm
Temperatuurbereik	-20 - 60 °C
Producttype	Slang

