

Garant**PU-slangset met stalen veiligheidskoppeling Ø 11×16 mm, bruikbare slanglengte: 10m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080243 10
GTIN	4062406524012
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-slang met goede terugtrekkracht.
Zeer geschikt voor geoliede perslucht.

Levering:

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling en stalen nippel.

Technische beschrijving

bruikbare slanglengte	10 m
Slang binnen-Ø	11 mm
Aansluiting steeknippel	1/4 inch
Slang buiten-Ø	16 mm
Kleur	blauw
Maximale werkdruk	16 bar
Producttype	Slang

Accessoires

Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad
1/4 inch

080290 1/4