



## Draaibare oogbout Quick Lift DSR, Schroefdraad-Ø: M10X1,5



### Bestelgegevens

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 086454 M10X1,5 |
| GTIN          | 2050002053830  |
| Artikelklasse | 08Y            |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compacte, hoogvaste stalen draaibare oogbout Quick Lift DSR, inschroefbaar. 360° draaibaar en 180° zwenkbaar. Tijdsbesparing van tot wel 80% ten opzichte van het inschroeven van een klassieke draaibare oogbout (DSR vs. Quick Lift DSR). **Verdraaibaarheid onder belasting.** Eenvoudig te hanteren dankzij zuiver mechanisch systeem. Onderhoudsvrij, veilig en betrouwbaar. Door indrukken van de schroefkop kan de Quick Lift-DSR binnen enkele seconden in de binnendraad worden bevestigd. Dit werkt zuiver mechanisch, door bediening van een veer.

#### Opmerking:

**SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.**

### Technische beschrijving

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Gewicht                       | 0,3 kg  |
| Hoogte tussendeel B           | 30 mm   |
| Sleutelwijdte binnenzeskant S | 18 mm   |
| Schroefdraad-Ø                | M10×1,5 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Hoogte boutkop A            | 31 mm             |
| Boutkop-Ø C                 | 30 mm             |
| Draagvermogen WLL SF 5:1    | 0,4 t             |
| Draadlengte L               | 19,5 mm           |
| Oogwijdte E                 | 27 mm             |
| Breedte draaibare oogbout G | 53 mm             |
| Oogdikte F                  | 14 mm             |
| Afstand tussendeel-oog D    | 38 mm             |
| Producttype                 | Draaibare oogbout |