



## Draaibare oogbout Quick Lift DSR, Schroefdraad-Ø: M20X2,5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086454 M20X2,5
GTIN	2050002053878
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compacte, hoogvaste stalen draaibare oogbout Quick Lift DSR, inschroefbaar. 360° draaibaar en 180° zwenkbaar. Tijdsbesparing van tot wel 80% ten opzichte van het inschroeven van een klassieke draaibare oogbout (DSR vs. Quick Lift DSR). **Verdraaibaarheid onder belasting.** Eenvoudig te hanteren dankzij zuiver mechanisch systeem. Onderhoudsvrij, veilig en betrouwbaar. Door indrukken van de schroefkop kan de Quick Lift-DSR binnen enkele seconden in de binnendraad worden bevestigd. Dit werkt zuiver mechanisch, door bediening van een veer.

#### Opmerking:

**SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.**

### Technische beschrijving

Hoogte boutkop A	55 mm
Draadlengte L	30 mm
Oogwijdte E	55 mm
Schroefdraad-Ø	M20x2,5

Hoogte tussendeel B	55 mm
Boutkop-Ø C	60 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	40 mm
Afstand tussendeel-oog D	83 mm
Oogdikte F	25 mm
Gewicht	2,6 kg
Breedte draaibare oogbout G	115 mm
Draagvermogen WLL SF 5:1	1,7 t
Producttype	Draaibare oogbout