



## Draaibare oogbout Quick Lift DSR, Schroefdraad-Ø: M8X1,25



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086454 M8X1,25
GTIN	2050002053823
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compacte, hoogvaste stalen draaibare oogbout Quick Lift DSR, inschroefbaar. 360° draaibaar en 180° zwenkbaar. Tijdsbesparing van tot wel 80% ten opzichte van het inschroeven van een klassieke draaibare oogbout (DSR vs. Quick Lift DSR). **Verdraaibaarheid onder belasting.** Eenvoudig te hanteren dankzij zuiver mechanisch systeem. Onderhoudsvrij, veilig en betrouwbaar. Door indrukken van de schroefkop kan de Quick Lift-DSR binnen enkele seconden in de binnendraad worden bevestigd. Dit werkt zuiver mechanisch, door bediening van een veer.

#### Opmerking:

**SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.**

### Technische beschrijving

Sleutelwijdte binnenzeskant S	18 mm
Draadlengte L	17,5 mm
Oogdikte F	14 mm
Hoogte boutkop A	31 mm

Hoogte tussendeel B	30 mm
Oogwijdte E	27 mm
Draagvermogen WLL SF 5:1	0,25 t
Gewicht	0,3 kg
Breedte draibare oogbout G	53 mm
Afstand tussendeel-oog D	38 mm
Schroefdraad-Ø	M8×1,25
Boutkop-Ø C	30 mm
Producttype	Draibare oogbout