



Draaibare oogbout Quick Lift DSR, Schroefdraad-Ø: M24X3



Bestelgegevens

Bestelnummer	086454 M24X3
GTIN	2050002053885
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, hoogvaste stalen draaibare oogbout Quick Lift DSR, inschroefbaar. 360° draaibaar en 180° zwenkbaar. Tijdsbesparing van tot wel 80% ten opzichte van het inschroeven van een klassieke draaibare oogbout (DSR vs. Quick Lift DSR). **Verdraaibaarheid onder belasting.** Eenvoudig te hanteren dankzij zuiver mechanisch systeem. Onderhoudsvrij, veilig en betrouwbaar. Door indrukken van de schroefkop kan de Quick Lift-DSR binnen enkele seconden in de binnendraad worden bevestigd. Dit werkt zuiver mechanisch, door bediening van een veer.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

Technische beschrijving

Gewicht	2,6 kg
Schroefdraad-Ø	M24x3
Oogwijdte E	55 mm
Oogdikte F	25 mm

Sleutelwijdte binnenzeskant S	40 mm
Draagvermogen WLL SF 5:1	2,5 t
Boutkop-Ø C	60 mm
Hoogte boutkop A	55 mm
Afstand tussendeel-oog D	83 mm
Breedte draaibare oogbout G	115 mm
Hoogte tussendeel B	55 mm
Draadlengte L	36 mm
Producttype	Draaibare oogbout