



Draaibare oogbout Quick Lift DSR, Schroefdraad-Ø: M16X2



Bestelgegevens

Bestelnummer	086454 M16X2
GTIN	2050002053861
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, hoogvaste stalen draaibare oogbout Quick Lift DSR, inschroefbaar. 360° draaibaar en 180° zwenkbaar. Tijdsbesparing van tot wel 80% ten opzichte van het inschroeven van een klassieke draaibare oogbout (DSR vs. Quick Lift DSR). **Verdraaibaarheid onder belasting.** Eenvoudig te hanteren dankzij zuiver mechanisch systeem. Onderhoudsvrij, veilig en betrouwbaar. Door indrukken van de schroefkop kan de Quick Lift-DSR binnen enkele seconden in de binnendraad worden bevestigd. Dit werkt zuiver mechanisch, door bediening van een veer.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

Technische beschrijving

Oogwijdte E	38 mm
Hoogte tussendeel B	40 mm
Draagvermogen WLL SF 5:1	1,05 t
Schroefdraad-Ø	M16x2

Sleutelwijdte binnenzeskant S	27 mm
Oogdikte F	17 mm
Breedte draaibare oogbout G	76 mm
Gewicht	0,9 kg
Boutkop-Ø C	45 mm
Draadlengte L	27 mm
Afstand tussendeel-oog D	53 mm
Hoogte boutkop A	40 mm
Producttype	Draaibare oogbout