


**Garant****GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/52****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/52
GTIN	4251414902893
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor draadsnijplaten maat 22.

**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

**Opmerking:**

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: DIL

geschikte wisselplaat: 22

Aanzethoek: 90 graden

Minimale voorboor- $\varnothing$   $D_{min}$ : 48 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 25 mm

**Technische beschrijving**

Aanzethoek	90 graden
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Onderlegplaat	279820 4
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Systeem	DM
Serie	Master Mute
ISO-code wisselsnijkop	DIL
Totale lengte L	40 mm
geschikte wisselplaat	22
Klemstuk, schroef, O-ring	279835 4
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	25 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

## Accessoires

Onderlegplaat Type 4	279820 4
Onderlegplaat Type 1	279820 1
Klemstukunit Type 2	279835 2
Schroef voor onderlegplaat Type 2	259027 2