



## HOLEX Pro Steel verzinkborensset nr. 150182 met cassette 90°, TiAlN, Aantal verzinkboren: 7



### Bestelgegevens

Bestelnummer	150342 7
GTIN	4062406524524
Artikelklasse	12M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

**Alle verzinkboren met 3 snijkanten**, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

#### Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

#### Opmerking:

Cassette leeg voor 6 of 7 verzinkboren zie nr. 150370.

### Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	7
Aantal snijkanten Z	3
Serie	Pro Steel
Coating	TiAlN

Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor