



HOLEX Pro Steel verzinkborensset met 3 spanvlakken nr. 150184 met cassette 90°, TiAlN, Aantal verzinkboren: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	150344 6
GTIN	4062406524531
Artikelklasse	12M

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Opmerking:

Cassette leeg voor 6 of 7 verzinkboren zie nr. 150370.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal verzinkboren	6
Serie	Pro Steel

Coating	TiAlN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Norm	DIN 335 C
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht met h9
Gekleurde ring	groen
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor