

## Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, Ø: 100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085915 100
GTIN	2050001735751
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

**Uitvoering:**

- Afgeschermd platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
- Verzinkt oppervlak.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

**Toepassing:**

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

**Opmerking:**

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

### Technische beschrijving

Ø	100 mm
Gewicht	940 g
Schroefdraad	M12 mm
Nominale houdkracht	900 N
Hoogte	22 mm
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Schroefdraadbus	ja
Hoogte met schroefdraad	42 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet