

Garant**Spiebaanfrees, ongecoat, Ø e8 DC: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 191100 10 |
| GTIN | 4045197100511 |
| Artikelklasse | 11W |

Omschrijving**Uitvoering:**

Centrumsnijdend. Ruime, fijngeslepen spaangroeven. Uiterst fijne slijpbewerking van de snijkanten – daardoor zuivere werkstukoppervlakken. Voor spiebanen of voor uitsparingen vanuit het midden van het werkstuk.

Opmerking:

Let op! Alleen meelopend frezen.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------|
| Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 |
| Snijkant-Ø D_c | 10 mm |
| Voeding f_z voor spiebaanfreesen in aluminium kortspanend | 0,029 mm |
| Schacht-Ø D_s | 10 mm |
| Snijlengte L_c | 22 mm |
| Totale lengte L | 72 mm |
| Coating | ongecoat |
| Snijmateriaal | HSS Co 8 |
| Norm | DIN 844 B |
| Type | W |
| Tolerantie nominale Ø | e8 |
| Spiraelhoek | 42 graden |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal |
| Schacht | DIN 1835 B met h6 |
| Inwendige koeling | nee |
| Schachttolerantie | h6 |
| Hoekfasehoek | 90 graden |
| Gekleurde ring | geel |
| Producttype | Spiebaanfrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 150 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | 37 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 28 m/min | P |
| nat maximaal | geschikt | | |
| nat minimaal | geschikt | | |