

Garant
Schachtfrees, ongecoat, Ø e8 DC: 8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	191340 8
GTIN	4045197101853
Artikelklasse	11W

Omschrijving
Uitvoering:

centrumsnijdend. **Met excentrische achterslijping.**

- **Ruime, fijn geslepen spaangroeven.**
- **Uiterst fijne slijpbewerking van de snijders – daardoor zeer zuivere werkstukoppervlakken.**
- **Speciale spaanhoek voor aluminium.**

Opmerking:

Voor het frezen van spiebanen.

Technische beschrijving

Voeding f_z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,024 mm
Snijkant-Ø D_c	8 mm
Aantal tanden Z	3
Schacht-Ø D_s	10 mm
Totale lengte L	88 mm
Snijlengte L_c	38 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraelhoek	42 graden
Hoekfasehoek	90 graden

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Type	W
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	150 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	37 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		