



Bitdopset 3/8 inch-vierkant VDE-geïsoleerd 10-delig, Aantal delen: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	633996 10
GTIN	4013288210234
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Bitdopset **volledig geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Plaatsing op robuuste stoffen riem voor bevestiging d.m.v. meegeleverde klittenbandstroken aan bijv. wand, stelling, gereedschapswagen of Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten M2 – M5.

Voor binnen-Torx®-schroeven M4 – M8.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Levering:

Bitdoppen voor binnenzeskantbouten VDE-geïsoleerd: 4 St. gr. 4; 5; 6; 8 mm

Bitdoppen voor Torx® VDE-geïsoleerd: 6 St. gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Opgeborgen in: Stoffen riem

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

Aantal delen	10
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Fabrikantnummer	Belt B VDE 1
Lengte	230 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	80 mm
Producttype	Dop