


Garant

Afsteekplaat neutraal, HB9035, Steekbreedte w: 4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273500 4
GTIN	4062406530907
Artikelklasse	21J

Omschrijving

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snijmateriaal	HM
Steekbreedte w	4 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Hoekradius	0,25 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB9035
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		