



Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 38-delig, Aantal delen: 38



Bestelgegevens

Bestelnummer	630331 38
GTIN	4000896233380
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M3 – M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8.

Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 – M6, sleufschroeven met schroefdraad M3 – M5 en voor binnen-Torx® met schroefdraad M3 – M8.

Levering:

Doppen voor buitenzeskant: 10 St. maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 5 st. gr. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bits, C 6,3 voor binnen-Torx® met pen: 7 st. maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. gr. 1; 2; 3

Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 3 st. gr. 1; 2; 3

Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 st. gr. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Bitshouder: 1 St. 1/4 inch vierkant-dop – bitopname 1/4 inch

Verbindingshulpstuk: 1 St. bitschacht E 6,3 – vierkant 1/4 inch

Opsteekhandvat: 1 st.

Verlengstukken: 2 St. maat 55; 101,5 mm

Cardangewricht: 1 st.

Ratel: 1 St. nr. 632389 gr. 1/4

Opgeborgen in: Kunststof box met stroef tweecomponenten-oppervlak

Technische beschrijving

Aantal delen	38
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5,5-14 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-7 mm
Verpakking	Kunststof box met stroef tweecomponenten-oppervlak
Lengte	180 mm
Breedte	98 mm
Hoogte	52 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Precisieratel omschakelbaar, 1/4 inch Type 1/4	632389 1/4
--	------------