

**Garant****Afsteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273505 5
GTIN	4062406531188
Artikelklasse	21J

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	5 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/omw,
Hoekradius	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB9140
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	70 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		