



MultiMaster AMM 500 Plus Top Accu, Type: 71293361



Bestelgegevens

Bestelnummer	077815 71293361
GTIN	
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met **Starlock gereedschapsopname** (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).

- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**
- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**
- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

Krachtige multitool voor een hoge werksnelheid (bij uitbreiding en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor het zagen in hout en metaal, slijpen, tegels afzagen en meer.

Levering:

30-delige accessoire-set, 1 × afzuiginrichting, 1 × kunststof gereedschapskoffer.

Incl. 1 × snellader ALG 80, 2 × Li-ion-accupacks (18 V/3 Ah).

30-delige accessoire-set bestaat uit: 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), 1 × E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1 × HM-zaagblad (Ø 75), 1 × HM-rasp (driehoekig), 1 × spatel, 1 × schuurplaat met gaten, resp. 1 × schuurbladen met gaten (K60, K80, K120, K180).

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u vanaf nr. 073834 – 073845.

Technische beschrijving

Accucapaciteit	3 Ah
Energievoorziening	Batterijvoeding
Fabrikantnummer	AMM 500 PLUS TOP
Accuspanning	18 V
Gewicht	1,8 kg
Gereedschapsopname	Starlock, Starlock Plus
Omwentelingen	11000 - 18500 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Amplitude (oscillatiebeweging)	2 × 1,7 graden
Verpakking	Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Producttype	Oscillerende machines

Accessoires

E-Cut-zaagbladassortiment, Wood + metaal6-delig Uitvoering SET	077848 SET
Zaagblad, bimetaal, HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 85 mm	077839 85
Segmentzaagblad, diamant, 2,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077867 90
Segmentzaagblad, diamant, 2,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077867 75
Segmentzaagblad, HM, 2,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077865 75
Segmentzaagblad, HM, 2,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077865 90
Segmentzaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 100 mm	077827 100
Segmentzaagblad, vol-HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077836 85
Zaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077838 85
Zaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 100 mm	077838 100
Zaagblad, bimetaal, HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 100 mm	077839 100

Zaagblad, vol-HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077834 85
Zaagblad, vol-HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 85 mm	077835 85
Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077830 75
Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077830 90
Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077829 75
Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077829 90
Segmentzaagblad, diamant Zaagblad-Ø 90 mm	077868 90
Segmentzaagblad, HM Zaagblad-Ø 90 mm	077828 90
E-Cut-zaagbladassortiment, MiniCut3-delig Uitvoering SET	077859 SET