

Garant

Afsteekplaat rechts, HB9140, Steekbreedte w: 3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273530 3
GTIN	4062406531263
Artikelklasse	21J

Omschrijving

Toepassing:

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Hoekradius	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,08 mm/omw,
Steekbreedte w	3 mm
Coating	AlTiN
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	HB9140
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Wisselplaatprofiel	rechts

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		