

**Garant****SNHX 1102 links, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218573 UNI
GTIN	4062406524609
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.

Voor de bewerking van een vlak grondvlak moeten op de houder linkse en rechtse platen worden gemonteerd. De van de schacht afwijzende zijde wordt uitgerust met linkse platen.

**Technische beschrijving**

Type	UNI
Soort	HB7835
Fasebreedte	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	SNHX 1102
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	2,3 mm
Voor groefbreedte $a_p$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen