

**Garant****SNHX 1207 links, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218623 UNI
GTIN	4062406537951
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.

Voor de bewerking van een vlak grondvlak moeten op de houder linkse en rechtse platen worden gemonteerd. De van de schacht afwijzende zijde wordt uitgerust met linkse platen.

**Technische beschrijving**

Fasebreedte	0,25 mm
Type	UNI
Soort	HB7835
ISO-code wisselplaat	SNHX 1207
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	7 mm
Voor groefbreedte $a_p$	12; 16 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen