

Garant
SNHX 1203 rechts, Type: UNI

Bestelgegevens

Bestelnummer	218595 UNI
GTIN	4062406537999
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.

Voor de bewerking van een vlak grondvlak moeten op de houder linkse en rechtse platen worden gemonteerd. De van de schacht afwijzende zijde wordt uitgerust met linkse platen.

Technische beschrijving

Soort	HB7835
Type	UNI
Fasebreedte	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	SNHX 1203
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,2 mm
Voor groefbreedte a_p	6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen